





Le sourire connecte,
Nos systèmes de fixation
pour parois amovibles vous
protège.


dormakaba 



Variantes 1 / 1.1 / 1.2




Variantes 2 / 2.1




Variante 3




Variante 3




Variante 4



Variante 5



Variante 6



Variante 7



Variante 7

Le sourire connecte !

Nos systèmes de fixation pour parois amovibles vous protègent.

Découvrez nos solutions pour parois amovibles garantissant hygiène et transparence !

La paroi amovible sert de protection des deux côtés et constitue en même temps un élément de liaison grâce à sa transparence totale.

Différentes solutions sont disponibles pour assembler les éléments en verre entre eux ou à des surfaces de travail existantes, comme les comptoirs ou sur la zone dédiées aux caisses. En fonction de vos souhaits et de vos exigences, vous avez le choix.

Options de conception pour votre "paravirus"

- **Monté et fixé en bas, avec des bords libres sur les côtés**

Variante 1 / 1.1 / 1.2 : Fixation de la paroi par perçage.
Variante 2 et 3 : fixation de la paroi par serrage.

- **Installation permanente entre deux colonnes ou murs, avec ou sans raccordement partiel vers le bas**

Variante 4 et 5 : fixation de la paroi par serrage.
Variante 6 : fixation de la paroi par perçage.

- **Souplesse d'utilisation, avec les pièces de liaisons articulées**

Variante 7 : Fixation par perçage des parois.

Important pour la planification, la commande & l'installation

- **Matériau et dimensions des disques**

Les épaisseurs de matériaux et les dimensions des parois peuvent varier en fonction de la variante choisie. Consulter les informations figurant dans le tableau ci-dessous.

- **Equipements**

Les versions MANET (1 / 1.1 / 1.2 et 6) sont équipées de pièces en acier inoxydable.
Avec les autres variantes (LM thermolaqué), vous pouvez choisir la surface qui correspond à votre décoration intérieure.

- **Prix et délais de livraison**

Ils dépendent de la finition choisie. Vous retrouverez tous ces articles avec leur codification dans notre tarif.

- **Assemblage**

Pour les parois installées de façon permanente, veuillez choisir les fixations qui correspondent au matériau existant sur le lieu d'installation. Si nécessaire, suivez les instructions du tableau ci-dessous.

Variantes	Détails de l'ordre des articles			Données techniques			Notes
	Non. Désignation	pcs.	Non.	Description	Épaisseur du matériau ¹⁾ mm	Largeur max. mm	
Variante 1 MANET stable	2 2 2 2	29.160 ou 29.165 21.357 21.141 36.811 ou 07.093	Pièce de liaison articulée sur paroi Tirant de liaison 83 mm Pièce de liaison articulée sur mur Profil en U (préciser la longueur)	8, 10, 12	1000 (par paire de fixations)	1000	
Variante 1.1 MANET light	2 4 4 2	29.149 21.357 21.141 36.811 ou 07.093	Pièce de liaison Tirant de liaison 83 mm Pièce de liaison articulée sur mur Profil en U (préciser la longueur)	8, 10, 12	1000 (par paire de fixations)	1000	
Variante 1.2 MANET mobile	2 4 4 2	29.149 21.357 29.160 36.811 ou 07.093	Pièce de liaison Tirant de liaison 83 mm Pièce de liaison articulée sur mur Profil en U (préciser la longueur)	8, 10, 12	1000 (par paire de fixations)	1000	Plaque de base d'une profondeur minimale de 400 mm
Variante 2 Plinthe fixe	2 2	04.301 8.04.082.309.55	Plinthe fixe hauteur (préciser la longueur* et l'épaisseur du matériau) Embout d'extrémité	8, 10, 12	Sur mesure	1000	Points de fixation au moins tous les 60 mm * Longueur du rail avec division symétrique = $\frac{\text{Largeur du verre} - \text{largeur de passage}}{2} - 4,5 \text{ mm}$
Variante 2.1 Rail de porte ES	2 2	40.901 8.40.073.109.99	Seitentilschiene unten (préciser la longueur* et l'épaisseur du matériau) Embout d'extrémité	10, 12, 12,8	Sur mesure	1000	Points de fixation au moins tous les 60 mm * Longueur du rail avec division symétrique = $\frac{\text{Largeur du verre} - \text{largeur de passage}}{2} - 4,5 \text{ mm}$
Variante 3 Profilé de liaison murale (PLM)	2 4 4	07.050 (8 mm) ou 07.051 (10 mm) ou 07.052 (12 mm) 07.053 07.007 (8+10 mm) ou 07.044 (12 mm)	Profilé de liaison murale (PLM) (préciser la longueur) Capot à clipser (préciser la long.) Capot d'extrémité pour PLM	8, 10, 12	Sur mesure	1000	Points de fixation au moins tous les 60 mm
Variante 4 Profilé de fixation murale basic	2 4	36.811 ou 07.250 ou 07.093 07.245 (seulement pour 07.250)	Profilé U MUTO ou MR22 ou Capot à clipser (préciser la long.) Capot d'extrémité pour PLM	8, 10, 12 8, 10 8, 10, 12	1000	2500	Encadrement sur trois côtés nécessaires. Profil U 07.093 sans embout. Le profil MUTO 36.811 contient un embout d'extrémité.
Variante 5 Pince de fixation	4 4	07.021 07.037 (8 mm) ou 07.038 (10 mm) ou 07.039 (12 mm)	Pince avec encoche PT 90 Pince sans encoche	8, 10, 12	1000	1200 (par paire de fixations)	
Variante 6 Connecteur MANET	4	29.337 ou 29.338	Connecteur fixe 90°	8, 10, 12	1000	1200 (par paire de fixations)	
Variante 7 Paumelles	4	12.030 ou 12.032	Paumelle à visser	8, 10			Facultatif : avec les profils 36.811 ou 07.093 les ouvrants latéraux peuvent être fixés en plus à la position du montage

¹⁾ Nous recommandons l'utilisation de verre de sécurité trempé. Le verre a une surface particulièrement dense et dure et peut être facilement nettoyé régulièrement avec des désinfectants très efficaces.



**Ferme-portes
et verrouillages**



**Portes automatiques
et obstacles physiques**



**Contrôle d'accès
et gestion des temps**



**Agencement et
cloisons en verre**



**Cylindres
mécaniques**



Service

**dormakaba
France**

2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

**dormakaba
Belgium N.V.**

Lieven Bauwensstraat 21a
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

**dormakaba
Suisse SA**

Chemin de Budron A5
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch