



### Aplicación

La cerradura Simplex 3000 le brinda un acceso controlado totalmente mecánico para las puertas de vidrio con marco de aluminio. Se puede ingresar por medio de una combinación o con el cilindro de emergencia y al salir, por medio del dispositivo Adams Rite podrá hacerlo libremente.

Las cerraduras de la serie 3000 están diseñadas para utilizarse con pestillos Adams Rite 4510/4710 y otros de sus dispositivos de salida. Cualquier *mortise* MS estándar que opere con un pestillo Adams Rite funcionará con la serie de cerraduras Simplex 3000. Los cilindros, arillos de seguridad, pestillos para la *mortise* y el equipo para salir se venden por separado.

Las cerraduras Simplex 3000 son ideales para limitar el acceso en áreas con mucha actividad y en lugares sensibles dentro del ámbito comercial, residencial e industrial. Estas cerraduras son perfectas para los lugares con mucho movimiento de personal como los centros de proceso de datos, entradas para empleados, laboratorios de investigación y desarrollo, apartamentos, dormitorios y áreas restringidas en hospitales y aeropuertos.

Su diseño de botones elimina los problemas asociados al manejo, control y resguardo de llaves o tarjetas de banda magnética. Su combinación se cambia fácil y rápidamente para cerciorarse de contar con la mejor seguridad una vez que los empleados, intendentes o los visitantes se van, lo que significa un ahorro en hacer nuevas llaves, comprar otros cilindros, adquirir tarjetas de banda magnética o dispositivos codificadores de tarjetas.

### Características

**Operación:** Presione los botones en la secuencia correcta y gire la perilla para retraer el pestillo.

**Miles de posibles combinaciones:** Los individuos autorizados pueden cambiar la combinación en segundos. Puede utilizar de uno a cinco botones en la combinación – individualmente o presionando dos o más botones simultáneamente.

**Cubierta de protección de código:** Restringe la visualización del código sin afectar su diseño estético.

**Resistente a la intemperie:** La cerradura está probada a la intemperie para uso intensivo. Adaptable a locaciones interiores y exteriores.

**Llave de emergencia:** Se puede utilizar para anular la combinación e ingresar utilizando una llave. Esta característica permite iniciar o mantener un sistema maestro de seguridad (con la misma llave o una diferente). La cerradura acepta cilindros removibles para *mortise* MS (no provistos).

**Libre acceso (contracción del pestillo):** Permite el acceso sin necesidad de utilizar el código de ingreso, manteniendo la puerta activa. Esta característica se configura por el exterior con una llave.

**Bloqueo de la puerta:** Deshabilita la cerradura para que de esta forma no funcione el código de acceso para ingresar y solo se pueda entrar utilizando la llave del cilindro de emergencia. Esta opción se habilita por el exterior con una llave.

**Incluye:** Instrucciones de instalación, plantilla de instalación a escala real, llave especial para el cambio de combinación.

**Seguro de privacidad:** Deshabilita la cerradura por el interior para que de esta forma no funcione el código de acceso para ingresar y solo se pueda entrar utilizando la llave del cilindro de emergencia. Esta opción se habilita por el interior con una llave.

### Características opcionales

**Protector de cilindro (modelo 3002):** Previene la extracción del cilindro de la cubierta.

### Especificaciones

**Construcción:** Cerradura con estructura cilíndrica completamente metálica de uso intensivo; perilla con embrague a prueba de forzamientos.

**Espesor frontal del marco:** 1<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" (48 mm.) como mínimo.

**Espesor lateral del marco:** 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (44 mm.)

**Longitud:** 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (25 mm.) o 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" (29 mm.) de longitud interior del pestillo.

**Apertura de la puerta:** Para puertas con apertura izquierda o derecha; no se puede invertir.

**Control:** Incluye llave y desarmador para cambio de combinación.

**Acabados:** 26D (626) Cromo Satinado, 55 (695) Duranodic.

**Peso:** 4 lb. (1.8 kg.)

### Dimensiones

