



## Opérateur pour porte coulissante CS 80 MAGNEO

### La solution intelligente pour l'accès des Sanitaires

#### Design sophistiqué

L'opérateur pour porte coulissante dormakaba CS 80 MAGNEO se distingue par son design Contur élégant. Il s'intègre harmonieusement dans tous les environnements architecturaux, grâce à son design épuré et simple. Son design et ses finitions créent une identité visuelle uniforme aux autres solutions dormakaba, aussi bien dans un environnement privé que sur un lieu de travail.

#### Montage dans toutes les configurations

Différents types de montages sont possibles avec le CS 80 MAGNEO : montage mural, montage au plafond ou sur faux plafond. Le système convient aussi aux portes en verre ou en bois. L'opérateur CS 80 MAGNEO s'adapte aux contraintes du lieu à équiper. Il est également idéal pour la rénovation de systèmes de portes existantes.

#### Facilité d'accès

L'équipement de toilettes à accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR), dans un environnement professionnel comme dans un environne-

ment privé, requiert un système d'accès facile à utiliser et confortable. L'opérateur pour porte coulissante CS 80 MAGNEO représente donc une solution parfaite, qui permet aux personnes handicapées ou à mobilité réduite d'utiliser ces équipements plus facilement et sans effort.

#### Respect de l'intimité

Grâce aux nouvelles fonctionnalités de l'opérateur, le CS 80 MAGNEO peut être équipé d'une fonction de fermeture (pour une utilisation dans un lieu privé) ainsi que d'une fonction de verrouillage (pour une utilisation dans un lieu public). Ces fonctions sont de série sur chaque opérateur.

#### Accessoires variés

La gamme d'accessoires du CS 80 MAGNEO est large, pour la commande d'ouverture ou de fermeture, et pour la visualisation des fonctions. En raison des différentes exigences des lieux publics ou privés, il existe deux versions différentes.

#### dormakaba France

2-4 rue des Sarrazins  
FR-94046 Créteil cedex  
T +33 1 41 94 24 00  
marketing.fr@dormakaba.com  
www.dormakaba.fr

#### dormakaba Belgium N.V.

Lieven Bauwensstraat 21 a  
BE-8200 Brugge  
T +32 50 45 15 70  
info.be@dormakaba.com  
www.dormakaba.be

#### dormakaba Suisse SA

Route de Prilly 21  
CH-1023 Crissier  
T +41 848 85 86 87  
info.ch@dormakaba.com  
www.dormakaba.ch


# Opérateur pour porte coulissante CS 80 MAGNEO

En raison des différentes exigences des lieux publics ou privés, il existe deux versions différentes.

## Commande Sanitaires dans les espaces professionnels avec fonction de verrouillage

La porte est équipée d'un CS 80 MAGNEO avec fonction de verrouillage. Des boutons poussoirs plats sont fixés à l'intérieur et à l'extérieur pour permettre l'ouverture et la fermeture. À l'intérieur se trouve également un bouton poussoir plat pour la commande de verrouillage. Pour l'affichage « occupé/libre », une diode (rouge/vert) se situe à l'extérieur et à l'intérieur des sanitaires. Un dispositif d'ouverture d'urgence peut être monté en option à l'extérieur afin de pouvoir ouvrir la porte rapidement en cas d'urgence. dormakaba recommande, dans cette configuration de Sanitaires avec fonction de verrouillage, l'installation d'appel d'urgence sur site.

<b>WC inoccupé</b>	L'affichage extérieur d'état est au vert
<b>Accès</b>	Sur pression du bouton, la porte s'ouvre, puis se ferme après le temps de maintien ouvert réglé
<b>Verrouillage</b>	Sur pression du bouton de verrouillage, la porte se verrouille mécaniquement et ne peut pas être ouverte par le bouton à l'extérieur. L'indicateur d'état passe du vert au rouge. La porte est fermée, et en cas d'urgence, elle pourra être ouverte à l'aide du bouton d'urgence ou de l'interrupteur à clé (pas manuellement)
<b>Sortie</b>	La porte s'ouvre sur pression du bouton de verrouillage. L'affichage d'état passe du rouge au vert. La porte se referme après le temps de maintien ouvert réglé
<b>Ouverture d'urgence</b>	En cas d'urgence, le verrouillage peut être déverrouillé en appuyant sur un bouton d'urgence ou sur l'interrupteur à clé. La porte s'ouvrira automatiquement
<b>Sécurité</b>	La porte est automatiquement déverrouillée en cas de panne de courant et peut être ouverte manuellement



## Commande Sanitaires dans un espace privé avec fonction de fermeture

La porte est équipée d'un CS 80 MAGNEO sans fonction de verrouillage. Des boutons poussoir plats pour la commande d'ouverture et de fermeture, sont situés à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur se trouve également un bouton poussoir plat de commande de fermeture. Pour l'affichage « occupé/libre », un affichage d'état (rouge/vert) peut être fixé à l'extérieur et à l'intérieur.

<b>WC inoccupé</b>	L'affichage d'état optionnel est au vert
<b>Accès</b>	Sur pression du bouton, la porte s'ouvre, puis se ferme après le temps de maintien ouvert réglé
<b>Verrouillage</b>	Sur pression du bouton de verrouillage, l'affichage d'état passe du vert au rouge. La porte se referme de manière permanente et ne peut pas être ouverte par le bouton situé à l'extérieur. La porte est fermée mais pourra être ouverte manuellement en cas d'urgence
<b>Sortie</b>	La porte s'ouvre sur pression du bouton de verrouillage. L'affichage d'état passe du rouge au vert. La porte se ferme après le temps de maintien ouvert réglé
<b>Ouverture d'urgence</b>	En cas d'urgence, la porte peut être poussée manuellement à partir de l'extérieur grâce à une forte pression, elle s'ouvre automatiquement après 50 cm (Push&Go)
<b>Sécurité</b>	La porte peut être ouverte manuellement en cas de panne de courant

